



# 睡眠前の新習慣

心地よく振動する  
SILK パルス水流

## 取り扱い説明書

このたびは「ネルクスUFBシャワーヘッド」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みください。



## 内容物と各部の名称

### ■内容物



シャワーヘッド本体  
Color 2色 (Black, Silver)



保証登録カード



アダプター: 4種

### ■各部の名称



ウルトラファインパルスシステム

Oリングはバルス水流ユニットにはめ込んだ状態で装着されています。

※パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

- シャワーヘッド本体
- 保証登録カード
- アダプター: 4種

## 商品の特長


### 62%節水効果

#### 節水効果

62%  
当社比 ※

節水と極細水流の秘密は  
ステンレス製 精密散水板

当社オリジナル ステンレス製散水板



本製品は、散水板と水量調節機能で、節水効果62%\*を実現しました。同時にマンションの上層階などの水圧の低いご家庭でも増圧機能が勢いが増します。

\*ハード水流とソフト水流を同時使用した場合

- 穴の数305個 ..... 一般的なシャワーの約4倍
- 穴の大きさが約0.30mm ..... 一般的なシャワーの約1/3

#### ●細くて優しい心地よいシルクタッチ水流

散水板の穴の大きさ、配置、衝突速度などを徹底的に研究し、シルクのような肌ざわりの最適な水の速さを実現しました。私たちの肌に、強いのにやさしい受肌感を与えます。特に肌が敏感な方や、お子様に合わせて設計されています。

### 安心STOP 便利な安心ストップ機能

#### ●こまめに節水

## 手元で簡単一時止水機能

面倒や無駄を解消

止水時、給湯器に過度の負担をかけないようにするセーフティバルブ内蔵。(圧力解除機能)

#### 止水



ボタンを左に押し  
て止めます。

#### 通水



ボタンを右に押し  
て通水します。

#### ●安心セーフティバルブ機能 (圧力解除)



止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心ストップ機能です。



水圧を緩和!

セーフティバルブの動き

水の流れ

セーフティバルブ イメージ図

### 快適 水量調節機能

節水率、水の勢いを自在に調節、用途に合わせて最適な水流を選択できる水量調節機能です。



用途に合わせて水勢を自在に調節!

レバータイプで簡単操作!

ソフト水流 //

ハード水流 //



ソフト水流は洗顔や敏感肌、乳幼児におすすすめ。

ハード水流は頭皮洗浄や洗髪、強めの水流を好まれる方におすすすめ。

### ダブル水量コントロール設計

散水板と「バルス水流ユニット」によるOFF(止水)を組み合わせたダブル設計で水量をコントロール。当社従来品比で約52%以上\*の節水効果を実現しています。\*当社試験条件による(使用環境により異なります)



節水効果最大 72%



節水効果最大 52%



本製品

従来のシャワー

※当社比



本製品

従来のシャワー

※当社比

### 美麗 マットコーティング仕様

本体コーティングには、手触りの良いマットコーティング仕様、極上の肌触りと高級感のある見た目、特別なバスルームを演出します。



### 快適 パルス水流

散水板の裏面に搭載したバルス水流ユニットにより、水流がON(流れ)とOFF(止水)を小刻みに繰り返し、鼓動のようなリズム感のある水流を生み出します。




※Oリングはバルス水流ユニットにはめ込んだ状態で装着されています。

## シャワーヘッド本体の取り付け

### 1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。



#### ご注意ください

シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。

現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。

LIXIL社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

### 2 水栓のメーカー名や、ホースのメーカー名をご確認ください

KVK・MYM社製 → アダプターが必要です。

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 → アダプターが必要な場合があります。

お使いのシャワーヘッドメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



KVK社製用(K) MYM社製用(M) ガス機器社製用(O) ガス機器社製用(G)

TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製 → アダプターは必要ありません

[O]アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。

【安心の「取り付け保証」制度】  
取り付けに必要な特殊なアダプター等は、無償でご提供いたします。アラミックお客様相談室は、ご購入いただいた製品の取り付けまでをしっかりとサポートいたします。

### 3 本体を取り付けます

ご使用中のホース(水栓)メーカーがわからない場合は、始めに本体を直接アダプターなしで取り付けてみてください。

ゆっくりとネジを合わせながらシャワーヘッドを矢印の方向に回します。

ホースの形状によってはパッキンがゆがみやすくなっているものがあります。取り付ける際、パッキンをしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。

⚠️ネジをしっかりとしめてください

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は...  
お客様相談室 ☎0120-64-1574 (土日祝日を除く)  
受付時間: 10:00~16:00

## イージーメンテナンス

### 散水板のお手入れ

⚠️ 水流が乱れた時などは、散水板のメンテナンスを行ってください。



動画で解説! ▶️ <https://youtu.be/Y-9sTs3G0Hk>

⚠️ 散水板は鋭利なステンレスでできています。手を切らないよう、十分ご注意ください。手袋などで手を保護して行ってください。

## ⚠️ 取り扱い上の注意

- ⚠️ バランス釜には使用できません
- ⚠️ 使用後は必ず蛇口を閉めてください
- ⚠️ シャワーのストップ機能は、あくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を閉めてください。
- ⚠️ 本体を分解しないでください
- ⚠️ メンテナンス部以外のパーツ等は、絶対にはずさないでください。はずしてしまうと、二度と使うことができません。
- ⚠️ ストップ後の通水は温度を確認してから使用してください
- ⚠️ 使用前にヘッド部分のキャップが閉まっているか確認してください
- ⚠️ 閉め方がゆるいとキャップが外れたり、水漏れをすることがございます。
- ⚠️ ストップしても水が漏れる
- ⚠️ 高水圧の場合
- ⚠️ 本品のストップ機能は、高水圧の場合、給湯器などの機器に負担をかけるように、セーフティバルブが作動し、水を完全に止水しない構造になっています。
- ⚠️ 通水時に発生する音と振動について
- ⚠️ 通水中、モーターなどの駆動音のような音やそれに伴った振動が発生しますが、これはバルス水流を生むためのものであり正常です。

- ⚠️ 衝撃
- ⚠️ 本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
- ⚠️ 強い衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。
- ⚠️ 着用されているパッキンは、外さないようにしてください。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。
- ⚠️ 60℃以上
- ⚠️ 60℃以上のお湯を通水しないでください。変形等の原因になります。
- ⚠️ 高水圧
- ⚠️ 適用流量内(毎分1.2Lまで)でご使用ください。過大な流量でご使用になると破損等の原因になります。
- ⚠️ 火のそばに置かないでください。
- ⚠️ カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがかからないようにしてください。

ウルトラファインパルス効果・性能データについては[https://www.arromic.co.jp/data/ULH-SN2&JSNB3\\_UFB\\_PDF](https://www.arromic.co.jp/data/ULH-SN2&JSNB3_UFB_PDF)をご参照ください。「ファインパルス」「ウルトラファインパルス」は、一般社団法人ファインパルス産業会(FBIA)の登録商標です。

## 保証について

### 安心の登録保証制度(本体のみ)

- 1 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
- 2 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です

●登録後1年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。●ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

⚠️ 登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。

※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

### 保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は、右記お客様相談室にご連絡ください。
2. 保証期間内では有料修理とさせていただきます。
  - (i) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷
  - (ii) 火災、地震、水害、雷害その他天災地変等による故障または損傷
  - (iii) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

### 製品に関するご意見、ご要望、疑問点は...

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (土日祝日を除く) にご相談ください。

受付時間: 10:00~16:00

▶️ FAX・メールでも受け付けております  
▶️ FAX 072-728-5145 ▶️ E-mail: arromic@arromic.co.jp

品名: ネルクスUFBシャワーヘッド  
用途: 一般家庭の浴室シャワー用  
本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン  
散水板材質: ステンレス SUS304  
適用流量: 毎分8L~12L  
取扱い上の注意: 火のそばに置かないでください  
株式会社 アラミック 〒562-8556 大阪府箕面市船場東1-12-5 (巨勢) 2026.05